


Bát gá cho xy lanh nhiều vị trí DPVU-20

Số bộ phận: 161195

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	54 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu mặt bích	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm
Vật liệu chốt xi-lanh	Thép mạ kẽm