

Ổ cắm dạng góc PEV-1/4-A-WD

Số bộ phận: 161209

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm góc
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS