

# Bộ điều chỉnh áp suất loại chính xác LRP-1/4-2,5

Số bộ phận: 162834

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị  |
|---------------------------------------|--|
| bảo vệ hành động                      | Núm xoay có khóa   |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì   |
| Cấu trúc xây dựng                     | van điều khiển màng chính xác vận hành điều khiển trước          |
| chức năng điều khiển                  | Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp                 |
| Bộ hiển thị áp suất                   | G1/8 được chuẩn bị   |
| Áp suất vận hành                      | 0.1 MPa...1.2 MPa<br>1 bar...12 bar                              |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất            | 0.05 bar...2.5 bar   |
| Độ trễ áp suất tối đa                 | 0.02 bar   |
| Lưu lượng định mức thông thường       | 1800 l/min   |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ                  |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Không thể hoạt động bằng dầu                                     |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Nhiệt độ trung bình                   | -10 °C...60 °C   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...60 °C   |
| trọng lượng sản phẩm                  | 310 g  |
| Kiểu gắn                              | Lắp bảng điều khiển phía trước<br>Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén 1                    | G1/4   |
| Cổng nối khí nén 2                    | G1/4   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu của phớt                     | NBR  |
| Vật liệu vỏ                           | Nhôm   |