

Tấm kết nối PAML-CP-186-HP3-G212

Số bộ phận: 1629299

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kích thước | 186 |
| Chiều rộng danh nghĩa DN | 54 |
| Dòng | L |
| Áp suất vận hành | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 °C...60 °C |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ trung bình | 5 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 4900 g |
| Cổng nối khí nén 1 | G2 1/2 |
| Cổng nối khí nén 2 | G2 1/2 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu tấm kết nối | Hợp kim nhôm rèn |
| Vật liệu của phốt | NBR |
| Vật liệu vít | Thép không gỉ |