


# Mô-đun kết nối PAML-MK-186-HP3

Số bộ phận: 1629377

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	186
Chiều rộng danh nghĩa DN	54
Dòng	L
Áp suất vận hành	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1300 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Đầu nối mô-đun vật liệu	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít	Thép không gỉ