

# Gá từ cho sensor DASI-Q11-32-A-SL

Số bộ phận: 1631824

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Thiết kế	cho khe chữ T
cho Ø pít tông	Ø32
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	6 g
Kiểu gắn	kẹp trong khe chữ T có chốt ren với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm