


# Chạy không tải FLSM-12-R

Số bộ phận: 164234

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị                     |
|---|-----------------------------|
| Kích thước  | 12                          |
| Hướng xoay  | Xoay theo chiều kim đồng hồ |
| Vị trí lắp đặt                                    | bất kì                      |
| Tuân thủ LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                    | -10 °C...60 °C              |
| Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.2 Nm                      |
| trọng lượng sản phẩm                              | 300 g                       |
| Vật liệu vỏ                                       | Hợp kim nhôm rèn            |
| Vật liệu măng xông                                | Thép cứng                   |
| Vật liệu trục                                     | Thép cứng                   |