


Chạy không tải FLSM-16-R

Số bộ phận: 164235

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Hướng xoay	Xoay theo chiều kim đồng hồ
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.52 Nm
trọng lượng sản phẩm	450 g
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu măng xông	Thép cứng
Vật liệu trục	Thép cứng