

# Tấm kết nối PAML-CP-90-HP3-G12

Số bộ phận: 1651541

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kích thước                     | 90                                  |
| Chiều rộng danh nghĩa DN       | 36                                  |
| Dòng                           | L                                   |
| Áp suất vận hành               | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar     |
| Môi chất vận hành              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải              |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                      |
| Nhiệt độ bảo quản              | -10 °C...60 °C                      |
| Phù hợp với thực phẩm          | xem thông tin tài liệu bổ sung      |
| Nhiệt độ trung bình            | 5 °C...60 °C                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C...60 °C                        |
| trọng lượng sản phẩm           | 770 g                               |
| Cổng nối khí nén 1             | G1/2                                |
| Cổng nối khí nén 2             | G1/2                                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                       |
| Vật liệu tấm kết nối           | Hợp kim nhôm rèn                    |
| Vật liệu của phốt              | NBR                                 |
| Vật liệu vít                   | Thép không gỉ                       |