

Cáp kết nối NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Số bộ phận: 1686609

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Chiều dài ống bảo vệ | 10 m |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Sử dụng ngoài trời | Các khu vực ứng dụng được bảo vệ bởi thời tiết lớp C1 dựa trên IEC 60654-1 |
| Dải điện áp hoạt động DC | 0 V...30 V |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Độ ẩm tương đối | 5 - 100 % cô đặc |
| Mức độ bảo vệ | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt | -5 °C...60 °C |
| Cổng nối điện 1 | Phích cắm thẳng, 3 cực |
| Cổng nối điện 2 | đầu mở, 3 lõi |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu |
| Cổng nối khí nén | đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm |
| Bán kính uốn cong cấp tối thiểu | 100 mm |
| Cấu tạo cáp | 3 x 0,75 mm ² |
| trọng lượng sản phẩm | 2500 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu ống mềm bảo vệ | PA |
| Vật liệu kết nối vít ống bảo vệ | PA |
| Vật liệu vỏ bọc cáp | PVC |
| Vật liệu của phớt | TPE |