

Bộ gá cảm biến DASI-Q11-16-A-SR

Số bộ phận: 1692983

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Thiết kế	cho khe chữ T
cho Ø pít tông	Ø16
Cấu trúc xây dựng	Thanh cảm biến
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	28 g
Kiểu gắn	kẹp trong khe chữ T với lỗ thông và vít với đai ốc trượt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm