

Cuộn điện từ MSN1W-24AC/12DC

Số bộ phận: 170152

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thời gian siết tối thiểu	10 ms
Thời gian bật	100%
hệ số công suất $\cos\{\phi\}$	0.7
Giá trị đặc trưng cuộn dây	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 7,5 VA, nguồn giữ 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 5,0 VA, nguồn giữ 3,7 VA
Dao động điện áp cho phép	với 50Hz $\pm 10\%$ ở 60Hz -10...+20 %
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	80 g
Cổng nối điện	3 chân Dạng A kẹp được theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn	mắc kẹt với kẹp giữ lại
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Thép
Vật liệu cuộn dây	Đồng