

Giắc cắm MSSD-C-4P

Số bộ phận: 171157

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	22 g
Cổng nối điện	3 chân Ổ cắm góc Dạng A theo DIN EN 175301-803 thiết kế vuông MSC thiết kế vuông MSN1
Bộ kết nối cáp	Pg9
Đường kính cáp	6 mm...8 mm
Mặt cắt danh định của dây dẫn	1.5 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhựa
nhà màu	màu đen