

Bộ chuyển đổi T FB-TA-M12-5POL

Số bộ phận: 171175

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
trọng lượng sản phẩm	59 g
Cổng nối điện	5 chân M12x1 / M12x1 Giắc cắm / ổ cắm
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Khả năng tải điện	4 A
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L