


# Bộ bôi trơn LOE-3/4-D-MAXI-NPT

Số bộ phận: 173826

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dung tích dầu tối đa	190 cm <sup>3</sup>
Bảo vệ vỏ	Giờ bảo vệ kim loại
Áp suất vận hành	16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu	10 l/min
Lưu lượng định mức thông thường	8400 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1100 g
Kiểu gắn	với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	3/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PC