

## Nút bit B-M7

Số bộ phận: 174309

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	3.35 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	2 g
Kiểu gắn	Ổ cắm lực góc SW3
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bit	Thép, mạ kẽm
Vật liệu vòng đệm chữ O	Thép không gỉ NBR