


Mặt bích dạng trục xoay ZNCF-125

Số bộ phận: 174417

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	125
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	3484 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm