

Bát gá cho xy lanh nhiều vị trí DPNC-80

Số bộ phận: 174422

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	80
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	1920 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít grub	Thép mạ kẽm
Vật liệu đai ốc	Thép mạ kẽm