

# Khớp nối EAMC-65-90-25-32

Số bộ phận: 1745817

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	25 mm
Đường kính giá lắp 2	32 mm
Kích thước	65
Chiều dài danh nghĩa	90 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	4500 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	417 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	92 Nm
trọng lượng sản phẩm	535 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS