


# Ổ cắm có cáp KMEB-2-230-5

Số bộ phận: 174847

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M2,5
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	400 g
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm góc Dạng C theo DIN EN 175301-803
Điện áp hoạt động danh định AC	230 V
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	có sẵn
Chiều dài cáp	5 m
Đường kính cáp	6.2 mm
Cấu tạo cáp	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Vật liệu vỏ	PA POM
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ