


Cáp kết nối KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Số bộ phận: 177676

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị vị trí chuyển mạch	Đèn LED
Kiểu gắn	trên van điện từ có vít
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	18 g
Cổng nối điện	2 chân / 3 chân Ổ cắm góc / giác cắm thẳng thiết kế vuông / M8x1
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	1 A
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Chiều dài cáp	0.5 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Đường kính cáp	3.4 mm
Cấu tạo cáp	2 x 0,25 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu của phốt	TPE-O
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ
Vật liệu ống nối có ren	Đồng thau mạ niken