


Nút bit CQC-12H

Số bộ phận: 177712

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Kích cỡ gói | 1 |
| Cấu trúc xây dựng | Nguyên tắc đẩy-kéo |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...7 bar |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.95 bar...15 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...70 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 4 g |
| Cổng nối khí nén 1 | Đầu nối CQ-12 |
| Cổng nối khí nén 2 | Ống lồng cắm CQ-12 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu các nút bit | POM |