

Ống dẫn khí PQ-PA-12X1,5X3000

Số bộ phận: 177728

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	12 mm
Ø trong	9 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...15 bar
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-25 °C...75 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...75 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.051 kg/m
Màu sắc	màu đen
Vật liệu ống	PA