

Bộ giảm sóc DADP-ES-G6-25

Số bộ phận: 1812550

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	1100 N
Mô-men xoắn siết tối đa	9.9 Nm
trọng lượng sản phẩm	160 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giá đỡ treo	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa