

Giắc cắm FBSD-GD-9-5POL

Số bộ phận: 18324

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101 EN 61984
Kiểu gắn	với đai ốc ren
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	33 g
Cổng nối điện	5 chân Ổ cắm thẳng / đầu vít Dạng A M12x1
Dải điện áp hoạt động DC	60 V
Dải điện áp hoạt động AC	60 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	4 A
Độ chịu điện áp xung	1.5 kV
Bộ kết nối cáp	Pg9
Đường kính cáp cho phép	6 mm...8 mm
Tiết diện cổng nối	0.75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	PA gia cố
nhà màu	màu đen
Vật liệu đai ốc ren	Kém đúc áp lực mạ niken
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ niken và mạ vàng