

# Nút ghi đè HAB-1/8

Số bộ phận: 184585

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4.1 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Chức năng van	chỉ tiết xả
Áp suất vận hành	0 bar...10 bar
Dòng chảy danh nghĩa thông thường thoát khí 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	165 l/min
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	8 Nm
Kiểu gắn	vặn được
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa