

Giắc cắm FBSD-GD-9

Số bộ phận: 18495

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|--|
| Dựa trên tiêu chuẩn | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Kiểu gắn | với đai ốc ren |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| trọng lượng sản phẩm | 29 g |
| Cổng nối điện | 4 chân Ổ cắm thẳng / đầu vít Dạng A M12x1 |
| Dải điện áp hoạt động DC | 250 V |
| Dải điện áp hoạt động AC | 250 V |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C | 4 A |
| Độ chịu điện áp xung | 2.5 kV |
| Bộ kết nối cáp | Pg9 |
| Đường kính cáp cho phép | 8 mm...9.5 mm |
| Tiết diện cổng nối | 0.75 mm ² |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...85 °C |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo chỉ thị điện áp thấp của EU |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| mức độ ô nhiễm | 3 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Vật liệu vỏ | PA gia cố |
| nhà màu | màu đen |
| Vật liệu đai ốc ren | Kém đúc áp lực mạ niken |
| Vật liệu các tiếp điểm phích cắm | Đồng đỏ Đồng trắng tráng |