

Đế van CPE18-PRSGO-2

Số bộ phận: 187831

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	2
Áp suất nổ	3 MPa
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	170 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên với đường ray DIN
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố