

# Giắc cắm MSSD-EB-M12-MONO

Số bộ phận: 188024

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Hiển thị vị trí chuyển mạch	Đèn LED
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M2,5
trọng lượng sản phẩm	13.18 g
Cổng nối điện 1	Ổ cắm, theo EN 175301-803, dạng C
Cổng nối điện 2	Giắc cắm thẳng, M12x1, 2 cực, được mã hóa A
Dải điện áp hoạt động DC	12 V...24 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dải điện áp hoạt động AC	12 V...24 V
Khả năng tải điện	0.12 A
Độ chịu điện áp xung	2.5 kV
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	trong suốt
Vật liệu khóa vít	Théo, mạ niken
Vật liệu cửa phốt	HNBR NBR
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ bạc Đồng thau, mạ vàng