

# Bộ kẹp giác hút ESG-30

Số bộ phận: 189174

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
đường kính cốc hút	30 mm
Vị trí lắp đặt	dọc
Tính chất đặc biệt	Chống tĩnh điện
Cấu trúc xây dựng	Cổng nổi chân không bên trên Cổng nổi bên hông có bù chiều cao với bù chiều cao dài
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 4
Hình dạng giác hút	tròn phẳng tròn sâu tròn siêu sâu ống thổi gấp tròn 1,5 lần ống thổi gấp tròn 3,5 lần
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...200 °C
Giác hút chân không	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	BR FPM NBR NGUYÊN CHẤT VMQ (Silicone) Vulkollan