

Bộ giữ cho giác hút ESH-HB-4-PK

Số bộ phận: 189210

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--|
| Khối lượng | 0.416 cm ³ |
| Vị trí lắp đặt | dọc |
| Cấu trúc xây dựng | Cổng nối bên hông |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ | Kích thước 4 |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-A1-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 25 g |
| Kiểu gắn | với ren trong |
| Đồ gắn cổng nối | M6 |
| Giác hút chân không | PK-4 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | NBR Thép |
| Vật liệu gá | Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim |