

Bộ giữ cho giác hút ESH-HD-5-G

Số bộ phận: 189241

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	10 mm
Khối lượng	2.072 cm ³
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối bên hông có bù chiều cao
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	195 g
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Đồ gắn cổng nối	M10
Giác hút chân không	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gá	Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim