

Bộ giữ cho giác hút ESH-HDL-1-PK

Số bộ phận: 189244

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|--|
| Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ | 10 mm |
| Khối lượng | 0.15 cm ³ |
| Vị trí lắp đặt | dọc |
| Cấu trúc xây dựng | Cổng nối bên hông có bù chiều cao |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ | Kích thước 1 |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-A1-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 28 g |
| Kiểu gắn | với đai ốc khóa |
| Đồ gắn cổng nối | Đường kính 3 mm |
| Giác hút chân không | PK-3 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | NBR Thép |
| Vật liệu gá | Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim |