

# Bộ giữ cho giác hút ESH-HE-2-M5

Số bộ phận: 189254

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2 mm
Khối lượng	0.036 cm <sup>3</sup>
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nổi chân không bên trên
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 2
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	3 g
Kiểu gắn	với ren ngoài Qua cổng nổi chân không
Đồ gắn cổng nổi	Đường kính 4 mm
Giác hút chân không	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	Hợp kim nhôm rèn NBR POM Thép
Vật liệu gá	Thép tôi luyện