

# Bộ giữ cho giác hút ESH-HE-5-G1/4

Số bộ phận: 189257

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	7 mm
Khối lượng	1.227 cm <sup>3</sup>
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	24 g
Kiểu gắn	với ren ngoài Qua cổng nối chân không
Đồ gắn cổng nối	M10
Giác hút chân không	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	Hợp kim nhôm rèn NBR POM Thép
Vật liệu gá	Thép tôi luyện