

# Bộ giữ cho giác hút ESH-HF-1-M10X1

Số bộ phận: 189260

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	2.6 mm
Chiều rộng định mức	2 mm
Khối lượng	0.108 cm <sup>3</sup>
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên có bù chiều cao
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 1
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	14 g
Kiểu gắn	với ren ngoài Qua cổng nối chân không
Đồ gắn cổng nối	Đường kính 3 mm
Giác hút chân không	M10x1
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR POM
Vật liệu gá	Thép tôi luyện