

Giác hút chân không ESS-6-SF

Số bộ phận: 189277

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bán kính phối tối thiểu	15 mm
Chiều rộng định mức	2 mm
đường kính cốt hút	6 mm
Thể tích cốt hút	0.015 cm ³
Khả năng phát xung	4 bar
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 2
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-70 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...200 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	1.1 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	1.5 N
trọng lượng sản phẩm	0.2 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	Đường kính trong 4 mm
Màu sắc	xám
Độ cứng Shore	60 +/- 5

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu công vận vít	Đồng thau mạ niken
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	FPM