

Giác hút chân không ESS-100-EF

Số bộ phận: 189365

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bán kính phối tối thiểu	200 mm
Chiều rộng định mức	6 mm
đường kính cốc hút	100 mm
Thể tích cốc hút	84.66 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Hình dạng giác hút	tròn siêu sâu
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-70 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...200 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	440.8 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	254.5 N
trọng lượng sản phẩm	228 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M10
Màu sắc	xám
Độ cứng Shore	60 +/- 5

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu công vận vít	POM Thép, mạ niken Thép, mạ kẽm và mạ crom
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	FPM