

# Địa chỉ cáp KASI-ADR

Số bộ phận: 18960

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Giao thức	Kết nối chuẩn AS-Interface
Cấu trúc xây dựng	Bộ chia chữ T với cáp ở cả hai bên
Loại bộ phân phối	2 trên 1
Chức năng bổ sung	Kết nối thiết bị lập trình với thành phần giao diện AS thông qua cáp phẳng AS-I.
Tên cáp	không giá biển báo
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	được kê góc
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Giao diện AS
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	2
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	2
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	cắm
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 2, thiết kế	tròn
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, số cực/dây	4
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	2
Cổng nối điện 2, kiểu gắn	cắm
Cổng nối điện 3, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 3, thiết kế	tròn
Cổng nối điện 3, kiểu kết nối	Phích cắm
Cổng nối điện 3, đầu ra cáp	được kê góc
Cổng nối điện 3, công nghệ kết nối	M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 3, số chân cắm/dây	4
Cổng nối điện 3, cực/dây điện được dùng	2
Cổng nối điện 3, kiểu gắn	cắm
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...48 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...48 V

Đặc tính	Giá trị
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	3 A
Độ chịu điện áp xung	0.5 kV
Chiều dài cáp 1	2.4 m
Chiều dài cáp 2	0.1 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Đồng điều kiện kiểm tra	Điều kiện kiểm tra theo yêu cầu
Cấu tạo cáp	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mặt cắt danh định của dây dẫn	1,5 mm <sup>2</sup>
Mức độ bảo vệ	IP20
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-25 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	2
Vật liệu vỏ bọc cáp	Hợp chất cao su
Màu vỏ cáp	vàng
nhà màu	màu đen