


# Giảm âm UOS-1-LF

Số bộ phận: 1901207

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                        | Giá trị                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Loại đệm kín trên ngông vận vít | không phớt                          |
| Vị trí lắp đặt                  | bất kì                              |
| Cấu trúc xây dựng               | Bộ giảm thanh mở                    |
| Áp suất vận hành                | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar     |
| Môi chất vận hành               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Lớp chống ăn mòn KBK            | 2 - bị ăn mòn vừa phải              |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Mức áp suất âm thanh            | 75 dB(A)                            |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | -10 °C...50 °C                      |
| Kiểu gắn                        | với ren ngoài                       |
| trọng lượng sản phẩm            | 157.9 g                             |
| Cổng nối khí nén                | G1                                  |
| Vật liệu bộ giảm chấn           | PE                                  |
| Ghi chú vật liệu                | Tuân thủ RoHS                       |
| Vật liệu vỏ                     | Hợp kim nhôm rèn                    |