



Van đóng mở HE-2-1/4-QS-5/16-U

Số bộ phận: 190867

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Chức năng van | 2/2 lưỡng ổn định |
| Cổng nối khí nén 1 | 1/4 NPT |
| Cổng nối khí nén 2 | QS-5/16 |
| Kiểu vận hành | thủ công |
| Kiểu gắn | tùy ý: Gắn trực tiếp qua lỗ xuyên Gắn trực tiếp thông qua ren |
| Lưu lượng định mức thông thường | 423.9 l/min |
| Chiều rộng định mức | 3.5 mm |
| Áp suất vận hành | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| Vật liệu vỏ | PBT-gia cố |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nguyên lý bít | mềm |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Cấu trúc xây dựng | thanh trượt pít tông |
| Kiểu điều khiển | trực tiếp |
| Hướng dòng chảy | có thể đảo ngược |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Loại phòng sạch | Loại 4 theo ISO 14644-1 |
| Nhiệt độ trung bình | 0 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 36 g |
| Vật liệu ngông vận vít | Đồng thau mạ niken |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phốt | NBR |