

Giác hút không gồm đầu nối ESV-20-SS

Số bộ phận: 190981

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|---|
| đường kính cốc hút | 20 mm |
| Thể tích cốc hút | 0.318 cm ³ |
| Vị trí kết nối | bên trên |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Hình dạng giác hút | tròn phẳng |
| Áp suất vận hành | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | -70 kPa |
| Áp suất vận hành định mức | -0.7 bar |
| định mức áp suất làm việc | -10.15 psi |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...180 °C |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 16.3 N |
| trọng lượng sản phẩm | 1.6 g |
| Màu sắc | trong suốt |
| Độ cứng Shore | 50 +/- 5 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu giác hút | VMQ (Silicone) |