


Bộ lọc chân không ESF-4B

Số bộ phận: 191204

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Độ mịn bộ lọc	10 µm
Áp suất vận hành	-0.95 bar...4 bar
Lưu lượng @ chân không = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	270 l/min
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	19 g
Kiểu gắn	với ren ngoài Qua cổng nối chân không
Cổng nối khí nén	M6
Giác hút chân không	M6
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu bộ lọc	PVF
Vật liệu vỏ	Nhôm Đồng thau, mạ niken