

# Bộ bù góc ESWA-5

Số bộ phận: 191207

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bộ bù góc +/-	15 deg
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Khớp cầu
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Áp suất vận hành	-0.95 bar...4 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	57 g
Kiểu gắn	với ren ngoài
Đồ gắn cổng nối	M10
Cổng nối khí nén	M10
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm Đồng thau, mạ niken