


Xylanh nhiều tầng DNCT-3"" - -PPV-A-S6

Số bộ phận: 191221

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Hành trình | 3 mm...500 mm |
| Dựa trên tiêu chuẩn | ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Đệm | Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được |
| Nguyên tắc vận hành | tác động kép |
| Áp suất vận hành | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Chiều dài đệm | 32 mm |
| Cổng nối khí nén | 3/8 NPT |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu phủ | Nhôm đúc áp lực |
| Vật liệu của phốt | FPM |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm rèn |
| Vật liệu thanh piston | thép hợp kim |