

Phốt van MF-LD-12-24DC

Số bộ phận: 19143

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị vị trí chuyển mạch	Đèn LED
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
trọng lượng sản phẩm	1.6 g
Cổng nối điện	Dạng B thiết kế vuông MSF
Dải điện áp hoạt động DC	12 V...24 V
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	có sẵn
Công suất định mức Con dấu phát sáng	0.05 W
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	TPE-U (PU)
Màu sắc	trong suốt