

Phốt van MF-LD-230AC

Số bộ phận: 19144

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị vị trí chuyển mạch	Đèn LED
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
trọng lượng sản phẩm	1.6 g
Cổng nối điện	Dạng B thiết kế vuông MSF
Điện áp hoạt động danh định AC	230 V
Độ chịu điện áp xung	4 kV
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	có sẵn
Công suất định mức Con dấu phát sáng	0.33 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
mức độ ô nhiễm	3
Vật liệu vỏ	TPE-U (PU)
Màu sắc	trong suốt