


Bình tích áp VZS-20-B

Số bộ phận: 192161

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khối lượng	20 l
Vị trí lắp đặt	Cổng xả nước ngưng tụ xuống dưới
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 286-1
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị bình áp suất đơn giản của EU
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Nitơ
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...100 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...100 °C
Mô-men xoắn cực đại thắt chặt sợi kết nối	130 Nm
Mô-men xoắn cực đại thắt chặt thoát nước ngưng tụ	27 Nm
trọng lượng sản phẩm	9000 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối thoát nước ngưng	G3/8
Cổng nối khí nén	G1
Vật liệu bình tích áp	Thép sơn tĩnh điện