


# Giắc cắm MSSD-C-S-M16

Số bộ phận: 192748

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
tần số kết nối	10
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	38 g
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm Dạng A
Đường kính cáp	5.5 mm...8 mm
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.5 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>
Mức độ bảo vệ	IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen