

Ống nhựa PLN-4X0,75-NT

Số bộ phận: 193403

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	4 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	25 mm
Ø trong	2.9 mm
Bán kính uốn tối thiểu	12 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 0 - 50 °C
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...80 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.0056 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 4 mm đối với nút cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren cho nút cắm bên trong Ø 3 mm
Màu sắc	tự nhiên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE